



WXF602

gallery Lampa sygnalizacyjna LED, podświetlenie niebieskie 2M

Właściwości techniczne

Oświetlenie

Typ źródła światła	LED
--------------------	-----

Materiały

Kolor	Biały
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Metal Tworzywo sztuczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	41,20 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Montaż na click
----------------	-----------------

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP21
------------------------------------	------

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
--------	-------------

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak