



WXF602

LED indikator, plava, gallery, 2M

Tehničke karakteristike

Rasvjeta

|             |     |
|-------------|-----|
| Vrsta lampe | LED |
|-------------|-----|

Materijali

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Boja            | Bijelo            |
| RAL kod         | 7011              |
| Obrada površine | Sjajno            |
| Materijal       | Metal<br>Plastika |
| Obrada          | Neobrađeno        |

Dimenzije

|        |          |
|--------|----------|
| Visina | 45 mm    |
| Širina | 45 mm    |
| Dubina | 41,20 mm |

Povezivost

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Vrsta montaže | Uklopna montaža |
|---------------|-----------------|

Sigurnost

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP21 |
|-------------------------------|------|

Uvjeti korištenja

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Radna temperatura | -10 - 35 °C |
|-------------------|-------------|

Tekst

|        |                    |
|--------|--------------------|
| Otisak | Bez otiska/natpisa |
|--------|--------------------|

Pogodno za

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

Održivost

|                    |    |
|--------------------|----|
| Bez halogena       | Da |
| Usklađeno sa REACH | Da |
| Usklađeno sa RoHS  | Da |