



LFF4011039016

**Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x110mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 40 mm  |
| Largeur | 110 mm |

**Accessoires**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Type d'accessoires | Moulé |
|--------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

**Matière**

|            |            |
|------------|------------|
| Matériau   | PC-ABS     |
| Traitement | Non traité |
| Couleur    | Pure       |
| Code RAL   | 9016       |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Normes**

|  |     |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

**Adapté à**

|            |
|------------|
| LFF 40x110 |
|------------|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| REACH-sans SVHC              | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |