



LFF4011039016

**Angle extérieur pour goulotte LF/LFF 40x110mm blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|         |        |
|---------|--------|
| Hauteur | 40 mm  |
| Largeur | 110 mm |

**Accessoires**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

**Réglages**

|                |         |
|----------------|---------|
| Plage d'angles | 83 - 97 |
|----------------|---------|

**Matières**

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | PC-ABS              |
| Traitement | Non traité          |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

**Sécurité**

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

**Normes**

|  |    |
|--|----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | No |
|--|----|

**Conditions d'utilisation**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

**Equipement**

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Avec film de protection | No |
|-------------------------|----|

**Adapté à**

|            |  |
|------------|--|
| LFF 40x110 |  |
|------------|--|

**Durabilité**

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |

**Illustrations | dessins**

