



SVN463

Tryckströmställare, 2 NO med grön LED lampa 12V

Tekniska egenskaper

Utrustning

Antal INV-kontakter	0
Antal NC-kontakter	0
Antal slutande kontakter	2
Med signallampa	Ja

Elektrisk ström

Monmentan kontaktström	16 A
Märkström	16 A

Kapacitet

Antal moduler	1
---------------	---

Dimensioner

Höjd	83 mm
Bredd	17,50 mm
Djup	66 mm

Spänning

Nominell isolationsspänning U_i	250 V
Märkdriftspänning U_e	12 - 48 V

Hållbarhet

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----

Illustrationer | teckningar

