



SVN461

Pulsdrukker 2 maak, 16 A, 12/48 VAC + DC, led groen

Technische eigenschappen

Samenstelling

Aantal wisselcontacten	0
Aantal verbreekcontacten	0
Aantal maakcontacten	2
Met signaallamp	Ja

Stroom / temperatuur

Impulsstroom	16 A
Nominale stroom	16 A

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Afmetingen

Hoogte	83 mm
Breedte	17,50 mm
Diepte	66 mm

Spanning

Nominale isolatiespanning U_i	250 V
Nominale spanning U_e	12 - 48 V

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
-----------------	----

Afbeeldingen | tekeningen

