



WXF641

### SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Type de connection / prise	VGA
Nombre de points de connexions	2

##### Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	34,70 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

##### Equipement

Blindé	No
Avec couvercle anti-poussière	No

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans marquage
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

##### Adapté à

Hager ga

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui