




WXF641

### SUB-D15 (VGA+minijack) gallery a vis

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Type de connection / prise     | VGA |
| Nombre de points de connexions | 2   |

##### Matières

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Couleur                | Gris               |
| Code RAL               | 7011               |
| Finition de la surface | Mat                |
| Matière                | Polycarbonate (PC) |
| Traitement             | Non traité         |

##### Dimensions

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hauteur                              | 45 mm    |
| Largeur                              | 45 mm    |
| Profondeur                           | 34,70 mm |
| Profondeur des boîtes d'encastrement | 35 mm    |

##### Connectivité

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Type de montage | Fixation par griffe<br>borne à vis |
|-----------------|------------------------------------|

##### Equipement

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Blindé                        | No |
| Avec couvercle anti-poussière | No |

##### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
| Résistance aux chocs IK | IK02 |

##### Conditions d'utilisation

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Température de service | -10 - 35 °C |
|------------------------|-------------|

##### Textes

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Sortie                                | Avec sortie droite |
| Marquage                              | Sans marquage      |
| Blindage                              | Boîtier non blindé |
| Platine de support / bague de support | Sans support       |

##### Adapté à

|          |  |
|----------|--|
| Hager ga |  |
|----------|--|

##### Durabilité

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Sans halogène                | Oui |
| Conformité REACH             | Oui |
| Conforme à la directive RoHS | Oui |