




WXF641

gallery 2M Tomada VGA + Jack 3,5mm

Características técnicas

Conexão

Tipo de conector/ficha	VGA
Número de conexões	2

Materiais

Cor	Cinzeno
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	34,70 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Conetividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Texto

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem etiqueta
Blindado	Caixa sem blindagem
Placa de suporte/aro de suporte	Sem anel de suporte

Adequado para

gallery

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim