




WXF642

Prise USB 2.0 gallery bornier a vis

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connexion / prise	USB
Nombre de points de connexions	0

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Equipement

Blindé	Non
Avec pare-poussière	Non

Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

Adapté à

gallery	
---------	--

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui