




WXF642

Gallery USB 2.0-aansluitpunt, schroefaansluiting, 22,5 mm

Technische eigenschappen

Aansluiting

Type connector/steker	USB
Aantal aansluitingen	0

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

Samenstelling

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Afscherming	Behuizing niet afgeschermd
Draagplaat/draagring	Zonder draagring

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja