




WXF642

gallery 2M Tomada USB 2.0, paraf.

Características técnicas

Ligações

Tipo de conector/ficha	USB
Número de conexões	0

Frequência

Frequência	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiais

Cor	Cinzentos
Código RAL	7011
Acabamento	Mate
Material	Polícarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	40 mm
Largura	45 mm
Profundidade de montagem das caixas de encastrar	35 mm

Conectividade

Tipo de montagem	Montagem com garras Ligação com parafuso
------------------	---

Equipamento

Blindado	Não
Com tampa protetora contra pó	Não

Índice de proteção

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK02

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-10 - 35 °C
------------------------------	-------------

Textos

Saída	Com saída direita
Etiqueta	Sem porta-etiqueta
Blindado	Caixa sem blindagem
Placa de suporte/aro de suporte	Sem anel de suporte

Adequado para

Hager gallery	
---------------	--

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim