



WXF645

### Prise optique gallery prise traversante SC 2 modules

#### Caractéristiques techniques

##### Raccordement

Nombre de points de connexions	1
--------------------------------	---

##### Matière

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition	Mat
Matériau	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

##### Dimensions

Hauteur	45 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	31 mm

##### Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

##### Equipement

Blindé	Non
Avec pare-poussière	Non

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

##### Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans marquage
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

##### Adapté à

gallery	
---------	--

##### Durabilité

Sans halogène	Oui
REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui