



WXF645

## GALLERY ΠΡΙΖΑ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ SC 1&2 ΣΤ.

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Σύνδεση

|                   |   |
|-------------------|---|
| Αριθμός συνδέσεων | 1 |
|-------------------|---|

#### Υλικά

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Χρώμα                | Γκρι               |
| Κωδικός RAL          | 7011               |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                |
| Υλικό                | πολυανθρακικό (PC) |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο        |

#### Διαστάσεις

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος                                 | 45 mm |
| Πλάτος                               | 45 mm |
| Βάθος                                | 31 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 31 mm |

#### Συνδεσιμότητα

|                 |                                         |
|-----------------|-----------------------------------------|
| Τρόπος στήριξης | Τοποθέτηση με νύχια<br>Σύνδεση με βίδες |
|-----------------|-----------------------------------------|

#### Εξοπλισμός

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Θωρακισμένο       | Όχι |
| Με κάλυμμα σκόνης | Όχι |

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

#### Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

#### Κείμενο

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Έξοδος                            | Με ίσια έξοδο            |
| Επιγραφή                          | Χωρίς επιγραφή           |
| Θωράκιση                          | Περιβλήμα χωρίς θωράκιση |
| Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης | Χωρίς δακτύλιο στήριξης  |

#### Κατάλληλο για

|               |  |
|---------------|--|
| Hager gallery |  |
|---------------|--|

#### Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |