



WXF646

gallery Gniazdo optyczne LC przelotowe mechanizm 2M/1M

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Liczba połączeń	1
-----------------	---

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	45 mm
Szerokość	45 mm
Głębokość	29,25 mm
Wbudowane puszki podtynkowe	30 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
----------------	---

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez oznakowania
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytką nośna/pierścień nośny	Bez pierścienia nośnego

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak