




WXF644

Prise USB 3.0 gallery prise traversante

Caractéristiques techniques

Raccordement

Type de connection / prise	USB
Nombre de points de connexions	0

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Matières

Couleur	Gris
Code RAL	7011
Finition de la surface	Mat
Matière	Polycarbonate (PC)
Traitement	Non traité

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	45 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	35 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par griffe borne à vis
-----------------	------------------------------------

Equipement

Blindé	No
Avec couvercle anti-poussière	No

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
Résistance aux chocs IK	IK02

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 35 °C
------------------------	-------------

Textes

Sortie	Avec sortie droite
Marquage	Sans porte-étiquette
Blindage	Boîtier non blindé
Platine de support / bague de support	Sans support

Adapté à

Hager ga	
----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui