




WXF644

Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22,5 mm

Technische karakteristieken

Aansluiting

Type connector/stekker	USB
Aantal aansluitingen	0

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-kleur	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	40 mm
Breedte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

Connectiviteit

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

Uitrusting

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK02

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

Teksten

Uitgang	Met rechte uitgang
Etikettering	Zonder tekstveld
Afscherming	Behuizing niet afgeschermd
Draagplaat/draagring	Zonder draagring

Geschikt voor

Hager gallery

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja