



WXF644

**Gallery Toma USB 3.0**

**Características técnicas**

**Conexión**

Tipo de conector/enchufe	USB
Número de conexiones	0

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

**Dimensiones**

Altura	40 mm
Anchura	45 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	35 mm

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

**Equipo**

Apantallado	No
Con protección contra el polvo	No

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP20
Resistencia al impacto IK	IK02

**Condiciones de uso**

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

**Texto**

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Pantalla	Carcasa sin apantallar
Placa de soporte / aro de soporte	Sin anillo de soporte

**Características técnicas**

Hager lumina

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí