



WXF644

Gallery Toma USB 3.0

Características técnicas

Conexión

Tipo de conector/toma de corriente	USB
Número de conexiones	0

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Materiales

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Mate
Material	Policarbonato (PC)
Tratamiento	Sin tratamiento

Dimensiones

Altura	40 mm
Anchura	45 mm
Profundidad de montaje cajas de empotrar	35 mm

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje de garra Conexión con tornillos
-----------------	--

Equipo

Apantallado	No
Con protección contra el polvo	No

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP20
Resistencia al impacto IK	IK02

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-10 - 35 °C
-------------------------------	-------------

Texto

Salida	Con salida recta
Etiqueta	Sin portaetiqueta
Pantalla	Carcasa sin apantallar
Placa de soporte / aro de soporte	Sin anillo de soporte

Características técnicas

lumina	
--------	--

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí