




WXF644

lumina/gallery gniazdo USB 3.0 z fabrycznym przewodem z wtyczką USB, 2M/1M

Właściwości techniczne

Rodzaj połączenia

Typ złącza/wtyku	USB
Liczba połączeń	0

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Szary
Kod RAL	7011
Wykończenie powierzchni	Mat
Materiał	Poliwęglan (PC)
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	45 mm
Wbudowane puszkki podtynkowe	35 mm

Łączność

Rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą pazurów Połączenie śrubowe
----------------	---

Sprzęt

Ekranowany	Nie
Z ochroną przeciwpyłową	Nie

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20
Odporność na uderzenie IK	IK02

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Dodatkowe informacje

Wyjścia	Z wyjściem prostym
Oznaczenie	Bez pola opisowego
Ekranowanie	Obudowa nieekranowana
Płytką nośna/pierścień nośny	Bez pierścienia nośnego

Odpowiednie do

lumina	
--------	--

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACh – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak