



WXF644

**Gallery USB 3.0-aansluitpunt, stekerverbinding, 22,5 mm**

**Technische eigenschappen**

**Aansluiting**

Type connector/steker	USB
Aantal aansluitingen	0

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Grijs
RAL-code	7011
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Polycarbonaat (PC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	40 mm
Breedte	45 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	35 mm

**Aansluitmogelijkheden**

Aansluitwijze	Klemmontage Schroefaansluiting
---------------	-----------------------------------

**Samenstelling**

Afgeschermd	Nee
Met stofbescherming	Nee

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
Slagvastheid IK	IK02

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-10 - 35 °C
---------------------	-------------

**Teksten**

Uitgang	Met rechte uitgang
Tekst	Zonder tekstveld
Afscherming	Behuizing niet afgeschermd
Draagplaat/draagring	Zonder draagring

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja