




WXF644

Přístroj zásuvky USB 3.0, průchozí připojení konektorem gallery, 22,5/45x45 mm

Technické vlastnosti

Připojení

Typ konektoru/zástrčky	USB
Počet přípojek	0

Frekvence

Frekvence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Polycarbonat (PC)
Povrch	Neošetřený

Rozměry

Výška	40 mm
Šířka	45 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	35 mm

Konektivita

Druh montáže	Upevnění příchytkou Šroubovací přípojka
--------------	--

Vybavení

Stíněný	Ne
S protiprachovými krytkami	Ne

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
Mechanická odolnost IK	IK02

Podmínky použití

Provozní teplota	-10 - 35 °C
------------------	-------------

Texty

Výstup	S přímým vývodem
Popis	Bez pole pro popis
Stíněný	Pouzdro nestíněné
Nosná deska/nosný rám	Bez nosného kroužku

Vhodné pro

lumina	
--------	--

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu s nařízením REACH	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano