




WXF644

GALLERY ΠΡΙΖΑ USB 3.0 ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

Τύπος σύνδεσης	USB
Αριθμός συνδέσεων	0

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7011
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	πολυανθρακικό (PC)
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	40 mm
Πλάτος	45 mm
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος	35 mm

Συνδεσιμότητα

Τρόπος στήριξης	Τοποθέτηση με νύχια Σύνδεση με βίδες
-----------------	---

Εξοπλισμός

Θωρακισμένο	Όχι
Με κάλυμμα σκόνης	Όχι

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK02

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 - 35 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Έξοδος	Με ίσια έξοδο
Επιγραφή	Χωρίς πεδίο επιγραφής
Θωράκιση	Περίβλημα χωρίς θωράκιση
Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης	Χωρίς δακτύλιο στήριξης

Κατάλληλο για

Hager gallery	
---------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι