



WXF644

GALLERY ΠΡΙΖΑ USB 3.0 ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΩΜΕΝΗ 1&2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύνδεση

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Τύπος σύνδεσης    | USB |
| Αριθμός συνδέσεων | 0   |

Συχνότητα

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

Υλικά

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Χρώμα                | Γκρι               |
| Κωδικός RAL          | 7011               |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                |
| Υλικό                | πολυανθρακικό (PC) |
| Μεταχείριση          | Ακατέργαστο        |

Διαστάσεις

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Ύψος                                 | 40 mm |
| Πλάτος                               | 45 mm |
| Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος | 35 mm |

Συνδεσιμότητα

|                 |   |
|-----------------|---|
| Τρόπος στήριξης | Τοποθέτηση με νύχια<br>Σύνδεση με βίδες |
|-----------------|---|

Εξοπλισμός

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Θωρακισμένο       | Όχι |
| Με κάλυμμα σκόνης | Όχι |

Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK02 |

Συνθήκες χρήσης

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -10 - 35 °C |
|-------------------------|-------------|

Κείμενο

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Έξοδος                            | Με ίσια έξοδο            |
| Επιγραφή                          | Χωρίς πεδίο επιγραφής    |
| Θωράκιση                          | Περίβλημα χωρίς θωράκιση |
| Πλάκα στήριξης/δαχτυλίδι στήριξης | Χωρίς δακτύλιο στήριξης  |

Κατάλληλο για

gallery

Βιωσιμότητα

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) | Ναι |
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC    | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS                  | Ναι |