



LFH4006007035

Goulotte sans halogène, 40x60, gris clair

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	40 mm
Largeur	57 mm
Longueur	2000 mm
Section intérieure / utile	1500 - 1500 mm²

Capacité

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	7
---	---

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Code RAL	7035
Couleur	Gris clair

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP30

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 90 °C
------------------------	------------

Connectivité

Accessoires d'alignement goulotte	Profilé pré-équipé d'éclisses
-----------------------------------	-------------------------------

Équipement

Nombre de cloisons	0
Nombre de compartiments	1 - 1
Nombre de cloisons clipsables	1
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	No

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui

Illustrations | dessins

