



LFH4006007035

tehalit.LFH Kanał elektroinstalacyjny bezhalogenowy 40x60mm, jasnoszary

Właściwości techniczne

Wymiary

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość                       | 40 mm                       |
| Szerokość                      | 57 mm                       |
| Długość                        | 2000 mm                     |
| Wewnętrzny przekrój poprzeczny | 1500 - 1500 mm <sup>2</sup> |

Pojemność

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń) | 7 |
|-----------------------------------------------------------|---|

Materiały

|          |             |
|----------|-------------|
| Materiał | PC/ABS      |
| Obróbka  | Stan surowy |
| Kod RAL  | 7035        |
| Kolor    | Jasnoszary  |

Bezpieczeństwo

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Odporność na uderzenie IK          | IK07 |
| Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) | IP30 |

Normy

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12 | Nie |
|----------------------------------------------------------------|-----|

Warunki użytkowania

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Zakres temperatur pracy | -5 - 90 °C |
|-------------------------|------------|

Łączność

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Akcesoria łączeniowe | Wyposażony w łączniki podstawy |
|----------------------|--------------------------------|

Sprzęt

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Liczba przegród                                    | 0     |
| Liczba przegród                                    | 1 - 1 |
| Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego | 1     |
| Zacisk mocujący linkę w zestawie                   | Tak   |
| Z folią ochronną                                   | Nie   |

Zrównoważony rozwój

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Bezhalogenowe             | Tak |
| Zgodny z REACh – bez SVHC | Tak |
| Zgodność z RoHS           | Tak |

Ilustracje | Rysunki

