



11779004

Centrd. voor AMP-ACO, berker Arsys, edelstaal

Technische eigenschappen

Aansluiting

Aantal aansluitingen	1
----------------------	---

Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

Materiaal

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS
	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Gelakt

Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	70,50 mm
Diepte	20 mm

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Klembevestiging
---------------	-----------------

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Tekst	Met tekstveld
-------	---------------

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja