



HWX041H

Contatto ausiliario bassa impedenza per collegamento con PLC (AX) per hw+ HW1

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 2 A

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

#### Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

#### Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale  $U_i$  690 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso  $U_{imp}$  1500 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Durata

Numero di manovre 15000

#### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

#### Durata

Durata elettrica e numero di cicli 3025

#### Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

#### Potenza

Potenza dissipata totale 0 W

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

#### Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì