



11706086

Накладка для суппортів під модуль RJ12/RJ45, антрацит, Q.x

Технічні характеристики

Під'єднання

| | |
|---------------------|--------|
| Тип роз'єму/штекера | Роз'єм |
| Число з'єднань | 1 |

Ємність

| | |
|-------------------|---|
| Кількість модулів | 1 |
|-------------------|---|

Матеріали

| | |
|------------------|---------------|
| Colour | Антрацит |
| Код RAL | 7021 |
| Обробка поверхні | Оксамитовий |
| Матеріал | Термопластик |
| Обробка | Покриті лаком |

Розміри

| | |
|---------|-------|
| Висота | 59 mm |
| Ширина | 59 mm |
| Глибина | 9 mm |

Підключення

| | |
|-------------|-----------------|
| Тип монтажу | Монтаж гвинтами |
|-------------|-----------------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP20 |
| Ударостійкість IK | IK02 |

Тексти

| | |
|----------------|---------------------|
| Маркування | 3 полем для надпису |
| Вихідний отвір | 3 прямим виходом |

Сумісний із

| | |
|-----|--|
| Q.x | |
|-----|--|

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Без галогену | Так |
| REACH-SVHC free | Так |
| Відповідність RoHS | Так |