



GBD5016109016

## Calha GBD 50x161

### Características técnicas

#### Dimensões

Altura	54 mm
Largura	162 mm
Comprimento	2000 mm

#### Tampa, porta

Número de tampas montáveis	3
Largura da tampa 1	45 mm
Largura da tampa 2	45 mm
Largura da tampa 3	45 mm

#### Dimensões

Secção transversal interior	5360 - 5360 mm <sup>2</sup>
-----------------------------	-----------------------------

#### Capacidade

Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, com dispositivos)	30
Número máx. de cabos (Ø11 mm, 50% preenchidos, sem dispositivos)	57

#### Compatibilidade

Formato compatível com a instalação do dispositivo	Direto 45 mm
--	--------------

#### Instalação, montagem

Perfuração da base	Sim
--------------------	-----

#### Materiais

Material	Policloreto de vinilo (PVC)
Tratamento	Sem tratamento
Cor	Branco trânsito
Código RAL	9016

#### Segurança

Resistência ao impactos IK	IK07
Índice de proteção IP	IP40

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 60 °C
------------------------------	------------

#### Conetividade

Acoplamento de calhas	Acopladores como referência separada
-----------------------	--------------------------------------

#### Equipamento

Clipe de fixação de cabos incluído	Não
Número de fixadores de cabos por metro	0
Com película protetora	Sim

#### Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim

Imagens e esquemas

