



303701

## Invertitore 10 AX - 250 V, anello di supporto rotondo

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente di commutazione	10 AX (100W LED (SBL))
--------------------------	------------------------

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Materiali

finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica

#### Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento base
---------------------------	---------------

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino
---------------------------------	--

#### Controlli e indicatori

Numero di tasti	1
-----------------	---

#### Serie

Serie	76 x 76 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK07

#### Architettura

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

#### Corrente

Corrente nominale	10 A
-------------------	------

#### Testo

Tipo di commutazione	Intermedio
----------------------	------------

#### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----