



WXF315

gallery 2M Termóstato de ambiente

Características técnicas

Arquitetura

Tipo de órgão de comando	Rotativo
--------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal	8 A
Corrente máx. de comutação	8 A

Tensão

Tensão nominal	230 - 230 V
----------------	-------------

Alimentação

Tensão de alimentação	230 V
-----------------------	-------

Frequência

Frequência	50 - 50 Hz
------------	------------

Modo de configuração

Temperatura pré-regulada conforto	5 - 30 °C
-----------------------------------	-----------

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	7011
Material	Polycarbonato (PC)
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	45 mm
Largura	45 mm
Profundidade	30 mm

Ecrã

Com display	Não
-------------	-----

Equipamento

Diferença de temperatura de comutação	0,70 K
Tipo de termóstato	Digital
Com aquecedor	Sim

Conexão

Tipo de contactos	1NA
-------------------	-----

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
-----------------------	------

Condições de utilização

Classe de eficiência energética	IV (2%)
---------------------------------	---------

Texto

Recirculação térmica	Sem retorno térmico
----------------------	---------------------