



WXF315

Elektronski termostat, gallery

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element	Rotirajući
-------------------------	------------

Električna struja

Nazivna struja	8 A
Maks. struja uklapanja/isklapanja	8 A

Napon

Nazivni napon	230 - 230 V
---------------	-------------

Napajanje

Napon napajanja	230 V
-----------------	-------

Frekvencija

Frekvencija	50 - 50 Hz
-------------	------------

Postavke

Zadana vrijednost komfor moda	5 - 30 °C
-------------------------------	-----------

Materijali

Boja	Bijelo
RAL kod	7011
Materijal	Polikarbonat (PC)
Obrada	Neobrađeno

Dimenzije

Visina	45 mm
Širina	45 mm
Dubina	30 mm

Ekran

Sa ekranom	Ne
------------	----

Oprema

Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja	0,70 (unece.unit.KEL)
Vrsta termostata	Digitalno
Sa grijačem	Da

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Veza

Vrsta kontakata	1NO
-----------------	-----

Uvjeti korištenja

Klasa energetske učinkovitosti	IV (2%)
--------------------------------	---------

Tekst

Termalna recirkulacija	Bez termičkog povratka
------------------------	------------------------