



WXF315

GALLERY ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ 2 ΣΤ.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Αρχιτεκτονική

Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίας Περιστροφικό

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ονομαστικό ρεύμα 8 A

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 8 A

Τάση

Ονομαστική τάση 230 - 230 V

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 50 Hz

Ρυθμίσεις

Ρύθμιση θερμοκρασίας άνεσης 5 - 30 °C

Υλικά

Χρώμα Μπεζ

Κωδικός RAL 7011

Υλικό πολυανθρακικό (PC)

Μεταχείριση Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος 45 mm

Πλάτος 45 mm

Βάθος 30 mm

Οθόνη

Με οθόνη Όχι

Εξοπλισμός

Διαφορά μεταγωγής θερμοκρασίας 0,70 K

Τύπος θερμοστάτη Ψηφιακό

Με θερμαντήρα Ναι

Σύνδεση

Είδος επαφών 1NO

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP) IP20

Συνθήκες χρήσης

Ενεργειακή κλάση IV (2%)

Κείμενο

Θερμική ανάδραση Χωρίς θερμική επιστροφή