



WXF315

Термостат електронний 8A, Gallery

Технічні характеристики

Електричний струм

Номінальний струм	8 A
Максимальний комутаційний струм	8 A

Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
--------------------	-------------

Частота

Частота	50 - 50 Hz
---------	------------

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту	5 - 30 °C
---------------------------------------	-----------

Матеріали

Код RAL	7011
---------	------

Розміри

Висота	45 mm
Ширина	45 mm
Глибина	30 mm

Обладнання

Перемикання різниці температур	0,70 K
--------------------------------	--------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
-----------------------------------	------

Умови використання

Клас енергоефективності	IV (2%)
-------------------------	---------