



WXF315

Термостат електронний 8A, Gallery

Технічні характеристики

Архітектура

Елемент керування/функціонування Поворотний

Електричний струм

Номінальний струм 8 A

Максимальний комутаційний струм 8 A

Напруга

Номінальна напруга 230 - 230 V

Електроживлення

Напруга живлення 230 B

Частота

Частота 50 - 50 Hz

Налаштування

Заданий параметр температури комфорту 5 - 30 °C

Матеріали

Colour Білий

Код RAL 7011

Матеріал Полікарбонат (PC)

Обробка Необроблений

Розміри

Висота 45 mm

Ширина 45 mm

Глибина 30 mm

Екран

З дисплеєм Ні

Обладнання

Перемикання різниці температур 0,70 K

Тип термостату Цифровий

З обігрівачем Так

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP) IP20

Під'єднання

Тип контактів 1NO

Умови використання

Клас енергоефективності IV (2%)

Тексти

Теплова рециркуляція Без теплової віддачі