




HWX047H

Contacto auxiliar de señalización de defecto HW1 (FS)

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente nominal 230 V AC15	4 A
------------------------------	-----

Conectividad

Tipo de montaje	Montaje por clic
-----------------	------------------

Conexión

Tipo de contactos	1 cambio
-------------------	----------

Tensión

Tensión asignada de aislamiento Ui	690 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	1500 V
Tipo de alimentación de tensión	CA/CC

Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

Endurancia

Número de maniobras mecánicas	15000
-------------------------------	-------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

Endurancia

Endurancia eléctrica en número de ciclos	3025
--	------

Condiciones de uso

Temperatura de almacenamiento/transporte	-40 - 70 °C
--	-------------

Potencia

Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal	0 W
--	-----

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP)	IP4X
-------------------------------------	------

Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
Conforme REACH	Sí
Conforme RoHS	Sí