



HWX047H

Contatto segnalazione intervento (FS) per interruttore hw+ HW1

Caratteristiche tecniche

Corrente

Corrente nominale 230 V AC15 4 A

Connettività

Tipo di montaggio/installazione Montaggio a scatto

Connessione

Tipo di contatto 1x in commutazione

Condizioni di impiego

Tensione di isolamento nominale U_i 690 V

Tensione nominale di tenuta d'impulso U_{imp} 1500 V

Tipo di tensione di alimentazione AC/DC

Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

Durata

Numero di manovre 15000

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 70 °C

Durata

Durata elettrica e numero di cicli 3025

Condizioni d'uso

Temperatura di magazzino/trasporto -40 - 70 °C

Potenza

Potenza dissipata totale 0 W

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP4X

Sostenibilità

Senza alogeni Si

Conformità REACH - SVHC free Si

Conformità ROHS Si