



ATA122049016

**Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x20mm en blanc**

**Caractéristiques techniques**

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme Moulé

**Réglages**

Plage d'angles 83 - 140

**Dimensions**

Hauteur 13 mm

Largeur 24 mm

**Matières**

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 No

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 60 °C

**Equipement**

Avec film de protection No

**Adapté à**

ATA 12x20

**Durabilité**

Sans halogène Oui

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui

**Illustrations | dessins**

