



ATA122049016

LFK, variabele binnenhoek voor goot 12x20 mm, verkeerswit

Technische eigenschappen

Toebehoren

Toebehoren Dekselonderdeel

Instellingen

Hoekbereik 83 - 140

Afmetingen

Hoogte 13 mm

Breedte 24 mm

Materiaal

Materiaal Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS)

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Kleur Verkeerswit

RAL-code 9016

Veiligheid

Slagvastheid IK IK07

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP40

Normen

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12 Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

Samenstelling

Met beschermfolie Nee

Geschikt voor

ATA 12x20

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja

Afbeeldingen | tekeningen

