



Estribo lig. 70mm² p/barra 12x5mm

K070



Características técnicas

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	25 - 70 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	70 mm ²

Instalação, montagem

Binário de aperto nominal	1 - 1 Nm
---------------------------	----------

Corrente elétrica

Corrente nominal	175 A
------------------	-------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim