



303601

**R.c - Comut. escada, sup.red., 10AX 250V**

**Características técnicas**

**Intensidade de corrente**

10 AX (100W LED (SBL))

**Instalação / montagem**

Montagem Encastre

**Materiais**

Acabamento Mate

Material Metal  
Plástico

**Identificação**

Sistema de montagem Elemento básico

**Conectividade**

Tipo de montagem Montagem por parafuso  
Montagem com garras

**Comandos e sinalizadores**

Número de teclas (gang) 1

**Dimensões**

Dimensões 71 x 71 mm

Profundidade da montagem 32 mm

Profundidade de montagem das caixas de encastrar 35 mm

**índice de proteção**

Índice de proteção IP IP20

Resistência ao impactos IK IK07

**Arquitetura**

Tipo de orgão de comando Tecla simples

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal 10 A

**Textos**

Modo de comutação Comutação

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio Sim

Conformidade RoHS Sim