



WXF432

Prise de courant double detrompee speciale goulotte gallery 2P+T 16A

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Rouge

Code RAL 3020

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 42,50 mm

Largeur 90 mm

Profondeur 45 mm

Nombre d'unités 2

Profondeur des boîtes d'encastrement 50 mm

Installation, montage

Montage sur Goulotte d'installation

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Oui

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Capacité

Nombre de modules 4

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Oui

Résistance aux chocs IK IK07

Classe de protection (IP) IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Housse Boîtier complet

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui
