




WXF433

Trostruka utičnica za uklapanje u kanal 2P+E, 16A, sa modulatorom, gallery

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 16 A

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -10 - 35 °C

Frekvencija

Frekvencija 50 - 60 Hz

Materijali

Boja Crvena

RAL kod 3020

Obrada površine Mat

Materijal Polikarbonat (PC)

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 42,50 mm

Širina 135 mm

Dubina 45 mm

Broj jedinica 3

Montažna dubina ugradbenih kutija 50 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na Zidni kanal

Povezivost

Vrsta montaže Uklopna montaža

Oprema

Vrsta priključaa/utikača za utičnicu Francuska norma NF

Rotirani centralni umetak Da

Sa zglobnim poklopcem Ne

Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenje Da

Sa signalnom lampom Ne

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Kapacitet

Broj modula 6

Sigurnost

Sa pojačanom zaštitom od kontakta Da

Otpornost na udarce IK IK07

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Funkcije

Sa orijentacijskim osvjetljenjem Ne

Sa funkcijskom rasvjetom Ne

Identifikacija

Sa otiskom Ne

Tekst

Poklopac Kompletno kućište

Zaštita Poboljšana zaštita od kontakta

Pogodno za

gallery

Održivost

Bez halogena	Da
Usklađeno sa RoHS	Da