




303650

Conmutador 10AX,250V pared hueca

Características técnicas

Corriente eléctrica

Corriente de conmutación 10 AX (100W LED (SBL))

Instalación, montaje

Montaje en Empotrado

Tensión

Tensión asignada 250 V

Materiales

Acabado de la superficie Mate

Material Metal
Plástico

Identificación

Disposición de montaje Elemento básico

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Controles e indicadores

Número de teclas 2

Dimensiones

Dimensiones 71 x 71 mm

Profundidad del montaje 19,50 mm

Profundidad de montaje cajas de empotrar 35 mm

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Arquitectura

Elemento de control/operación Tecla simple

Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada 10 A

Texto

Tipo de montaje Profundidad de montaje pequeña
Para fijación atornillada
Sin garras de expansión

Tipo de conexión Con bornes de conexión rápida

Iluminación Para circuito iluminación y control

Modo conmutación Desconexión/conmutación

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme RoHS Sí