




303650

Prekidač, izmjenični za montažu u rigpis, jezgro

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 AX (100W LED (SBL))

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Obrada površine Mat

Materijal Metal
Plastika

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima

Kontrole i indikatori

Broj tipki 2

Dimenzije

Dimenzije 71 x 71 mm

Ugrađena dubina 19,50 mm

Montažna dubina ugradbenih kutija 35 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Mala dubina instalacije
Za pričvršćivanje vijcima
Bez krala

Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Promjena načina rada Off/izmjenični

Održivost

Bez halogena Da

Usklađeno sa RoHS Da