



303650



Strömställarinsats Trapp/1-polig, 10AX, utan klor

Tekniska egenskaper

Elektrisk ström

Omkopplingsström 10 AX (100W LED (SBL))

Installation, montering

Montering Infälld montering

Spänning

Märkspänning 250 V

Material

Ytbehandling Matt
Material Metall
Plast

Identifiering

Sammansättning Grundelement

Anslutning

Typ av montering Skruvmontering

Kontroller och indikatorer

Antal knappar 2

Dimensioner

Dimensioner 71 x 71 mm
Inbyggnadsdjup 19,50 mm
Inbyggnadsdjup infällda lådor 35 mm

Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

Arkitektur

Styr/manöverelement Enkel vippa

Elektrisk ström

Märkström 10 A

Text

Utförande Lågt monteringsdjup
För skruvfästning
Utan klor
Anslutningstyp Med snabbanslutning
Belysning Till belysnings- och övervakningskrets
Brytare läge Från/Trapp

Hållbarhet

Halogenfri Ja
RoHS-överensstämmelse Ja