




NCN201

Automatski osigurač 1A, 2P, C, 10kA

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja	1 A
Nazivna servisna prekidna moć Ics pri 230V AC po IEC 60947-2	15 kA
Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn pri 230V AC po IEC 60898-1	10 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu AC IEC 60947-2	15 kA
Nazivna krajnja kratkospojna prekidna moć Icu pri 400V AC IEC 60947-2	15 kA
Nazivna struja pri -15°C	1,29 A
Nazivna struja pri -10°C	1,26 A
Nazivna struja pri -5°C	1,23 A
Nazivna struja pri 0°C	1,20 A
Nazivna struja pri 5°C	1,17 A
Nazivna struja pri 10°C	1,14 A
Nazivna struja pri 15°C	1,10 A
Nazivna struja pri 20°C	1,07 A
Nazivna struja pri 25°C	1,04 A
Nazivna struja pri 30°C	1 A
Nazivna struja pri 35°C	0,96 A
Nazivna struja pri 40°C	0,92 A
Nazivna struja pri 45°C	0,88 A
Nazivna struja pri 50°C	0,84 A
Nazivna struja pri 55°C	0,80 A
Nazivna struja pri 60°C	0,75 A
Nazivna struja pri 65°C	0,70 A
Nazivna struja pri 70°C	0,64 A

Arhitektura

Tip pola	2P
Krivulja	C

Kapacitet

Broj modula	2
-------------	---

Glavne električne karakteristike

Nazivna kratkospojna prekidna moć Icn AC prema IEC 60898-1	10 kA
--	-------

Instalacija, montaža

Nazivni zatezni moment gornje kleme	2,80 - 2,80 Nm
Nazivni zatezni moment donje kleme	2,80 - 2,80 Nm
Nazivni zatezni moment	2,80 - 2,80 Nm

Napon

Nazivni radni napon Ue	415 - 415 V
Vrsta napajanja	AC
Nazivni izolacijski napon Ui	500 V
Nazivni impulsni podnosivi napon Uimp	6000 V

Frekvencija

Frekvencija	50 - 60 Hz
-------------	------------

Veza

Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče	1 - 35 mm ²
Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za fleksibilne vodiče	1 - 25 mm ²
Presjek vijčanog ulaza, za fleksibilne provodnike	1 - 25 mm ²
Presjek ulaza sa vijcima, za masivne vodiče	1 - 35 mm ²

Instalacija, montaža

Vrsta donjeg priključka za modularne uređaje	biconnect
Vrsta gornjeg priključka za modularne uređaje	Vijčana stezaljka

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Udaljenost mreže	60 mm

Uvjeti korištenja

Stepen zagađenja prema IEC 60664/IEC 60947-2	2
Klasa ograničenja I ² t energije	3
Radna temperatura	-25 - 70 °C

Snaga

Ukupni gubitak snage pri IN	2,11 W
-----------------------------	--------

Povezivost

Poravnanje gornjeg priključka za modularne uređaje	Poravnata klema
Poravnanje donjih priključaka za modularne uređaje	Poravnata klema

Dimenzije

Visina	83 mm
Širina	35 mm
Dubina	70 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

