



47527203



### presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie K.5 alu, alluminio anodizzato

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni di impiego

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tensione nominale | 250 V |
|-------------------|-------|

##### Corrente

|                   |      |
|-------------------|------|
| Corrente nominale | 16 A |
|-------------------|------|

##### Frequenza

|           |            |
|-----------|------------|
| Frequenza | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

##### Materiali

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Colore                | Alluminio  |
| Codice RAL            | 9006       |
| finitura superficiale | Opaco      |
| Materiale             | Alluminio  |
| Trattamento           | Anodizzato |

##### Serie

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Altezza                             | 71 mm |
| Larghezza                           | 71 mm |
| Numero di unità                     | 1     |
| Profondità delle scatole da incasso | 35 mm |
| Profondità di installazione         | 32 mm |

##### Connessione

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Tipo di connettore | Morsetto a innesto |
|--------------------|--------------------|

##### Installazione, montaggio

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Montaggio su | Montaggio a incasso |
|--------------|---------------------|

##### Connettività

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di connessione             | Raccordo a innesto                     |
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a vite<br>Montaggio a uncino |

##### Equipaggiamento

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Tipo di connettore/spina presa     | Schuko P30 / Universale |
| Inserto centrale ruotato           | No                      |
| Con coperchio a cerniera           | Sì                      |
| Con spinotto di protezione rotondo | No                      |
| Con lampada di segnalazione        | No                      |
| Con serratura                      | No                      |

##### Acessori

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Con campo per l'etichetta | Sì |
|---------------------------|----|

##### Porta / coperchio

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Tipo di coperchio | Il coperchio incernierato cade all'indietro |
|-------------------|---------------------------------------------|

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 1 |
|------------------|---|

##### Protezione

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Con protezione dal contatto incrementata | Sì   |
| Resistenza agli urti IK                  | IK07 |
| Classe di protezione dall'ingresso (IP)  | IP44 |

##### Funzioni

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Con illuminazione di orientamento | No |
| Con illuminazione funzionale      | No |

**Identificazione**

|            |    |
|------------|----|
| Con stampa | No |
|------------|----|

**Testo**

|          |                  |
|----------|------------------|
| Custodia | Piastra centrale |
|----------|------------------|

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Tipo di connessione | Con morsetto a molla |
|---------------------|----------------------|

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Etichettatura | Con campo di scrittura |
|---------------|------------------------|

**Adatto per**

|     |
|-----|
| K.x |
|-----|