



47527203



## presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie K.5 alu, alluminio anodizzato

### Caratteristiche tecniche

#### Corrente

Corrente nominale	16 A
-------------------	------

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale	250 V
Tensione nominale	250 - 250 V

#### Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

#### Materiali

Colore	Alluminio
Codice RAL	9006
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Alluminio
Trattamento	Anodizzato

#### Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Profondità di installazione	32 mm

#### Connessione

Tipo di connettore	Connettore/morsetto
--------------------	---------------------

#### Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
--------------	---------------------

#### Connettività

Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

#### Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	Schuko P30 / Universale
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Si
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

#### Acessori

Con campo per l'etichetta	Si
---------------------------	----

#### Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Il coperchio incernierato cade all'indietro
-------------------	---------------------------------------------

#### Numero di moduli

Numero di moduli	1
------------------	---

#### Protezione

Con protezione dal contatto incrementata	Si
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44

#### Funzioni

Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

# Scheda tecnica del prodotto

## 47527203

---

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Custodia	Piastra centrale
Tipo di connessione	Con morsetto a molla
Etichettatura	Con campo di scrittura

**Adatto per**

K.x